



Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.120, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres

Fonction / construction:

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

Équipements intérieurs disponibles:

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)

Dimensions

Largeur extérieure	1 198,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2 050,00 mm
Largeur intérieure	1 045,00 mm
Profondeur intérieure	400,00 mm
Hauteur intérieur	1 858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	610 Kgs
Charge répartie	625,00 kg/m ²
Charge maximale	600 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	8 m ³ /h
Renouvellement d'air 120 fois	93 m ³ /h

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.

Colorie / Finition de surface


Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales


Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1 238 mm
bouteilles de gaz de 50 litres	4 pièce
Numéro des douanes	94032080



Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

